

Качественная громкая связь

Базовая модель ЮРСа обеспечивает только "настольный вариант" громкой связи (50 см от телефона). Если этого недостаточно, то не обойтись без модуля качественной громкой связи.

Этот модуль дает возможность разговаривать по телефону и при этом заниматься другими делами, свободно перемещаясь в пределах комнаты. При этом обеспечивается значительно большая громкость, чем при "настольном варианте" громкой связи.

Это достигается применением звукового процессора фирмы "Motorola". Без использования специальных средств большая громкость разговоров невозможна, т.к. микрофон и громкоговоритель находятся близко друг от друга и неизбежно "возбуждение". Процессор же обеспечивает большую громкость и одновременно предотвращает это "возбуждение". Он следит за звуками в помещении и на линии, умеет отличать человеческую речь от посторонних шумов. И когда распознает очередную фразу человека, передает ее в нужном направлении (или из помещения в линию, или с линии в помещение).

Для качественной громкой связи действует электронная регулировка громкости (16 градаций). Можно регулировать громкость как во время разговора (две специальные клавиши), так и предварительно, с помощью специальных управляющих параметров. Можно задавать разные уровни громкости для дневного и ночного времени.

Есть возможность автоматического включения "громкой связи": либо при звонках с заранее заданных телефонов, либо при дистанционном управлении ЮРСом. Благодаря этому можно организовать связь с "лежачими" больными или поговорить с человеком, который не желает с Вами разговаривать.

Можно задать автоматическое включение громкой связи при звонках со всех номеров. Это может быть удобно, если Вы постоянно около телефона и обрабатываете большой поток звонков.

Для еще большего увеличения громкости, расширения охватываемой площади и повышения «мягкости» работы «Громкой связи» можно использовать выносные колонки и выносные микрофоны.